

| Pos.  | Ident-Nr. | Bezeichnung                               | Verwendung       |
|-------|-----------|-------------------------------------------|------------------|
| 10.30 | 209089    | Deckel                                    | D1,D7            |
| 10.30 | 209090    | Deckel                                    | D2,D8            |
| 10.30 | 232725    | Deckel                                    | D3,D9            |
| 10.30 | 232726    | Deckel                                    | D4,D5,D10,D11    |
| 10.30 | 232727    | Deckel                                    | D6               |
| 20.24 | 209137    | Innere Vorderwand mit Microthermisolation | D5, D6, D11      |
| 20.50 | 191995    | Isoliermatte 1000x500x20                  |                  |
| 20.50 | 191994    | Isoliermatte 1000x500x30                  |                  |
| 20.50 | 191997    | Isoliermatte 1000x500x40                  |                  |
| 21.15 | 057729    | Bimetallwendel kompl.                     |                  |
| 30.10 | 232724    | Vorderwand                                | D1,D7            |
| 30.10 | 232728    | Vorderwand                                | D2,D8            |
| 30.10 | 232729    | Vorderwand                                | D3,D9            |
| 30.10 | 232730    | Vorderwand                                | D4...D6,D10,D11  |
| 30.20 | 209091    | Luftaustrittgitter                        | D1,D7            |
| 30.20 | 209092    | Luftaustrittgitter                        | D2,D8            |
| 30.20 | 232731    | Luftaustrittgitter                        | D3,D9            |
| 30.20 | 232732    | Luftaustrittgitter                        | D4...D6, D10,D11 |
| 50.10 | 284886    | Heizkörper 666 W                          | D1               |
| 50.10 | 208573    | Heizkörper 1000 W                         | D2               |
| 50.10 | 20 8574   | Heizkörper 1333 W                         | D3               |
| 50.10 | 232631    | Heizkörper 1666 W                         | D4               |
| 50.10 | 232629    | Heizkörper 1167 W untere 3                | D5               |
| 50.10 | 232630    | Heizkörper 1250 W untere 2                | D6               |
| 50.10 | 208571    | Heizkörper 833 W                          | D11              |
| 50.11 | 068764    | Rillenbuchse                              |                  |
| 50.15 | 208571    | Heizkörper 833 W obere 3                  | D5               |
| 50.15 | 208571    | Heizkörper 833 W obere 6                  | D6               |
| 50.20 | 140512    | Querstromlüfter rechts                    |                  |
| 50.22 | 141134    | Querstromlüfter links                     | D3 – D11         |
| 50.26 | 068765    | Gummifuss f. Gebläse                      |                  |
| 50.43 | 015797    | Lagermembrane n. gez.                     |                  |
| 50.44 | 069485    | Silikonkuppl. rund n.gez.                 |                  |
| 50.45 | 094075    | Silikonkuppl. viereckig n. gez.           |                  |
| 52.10 | 284885    | Heizkörper 535 W/10h                      | D7               |
| 52.10 | 208570    | Heizkörper 800 W/10h                      | D8               |
| 52.10 | 232632    | Heizkörper 1066 W/10h                     | D9               |
| 52.10 | 232633    | Heizkörper 1335 W/10h                     | D10              |
| 60.16 | 051078    | Temperaturbegrenzer 110°C, rot            | D1 – D4          |
| 60.16 | 051077    | Temperaturbegrenzer 130°C, grün           | D11              |
| 60.16 | 051561    | Temperaturbegrenzer 140°C, gelb           | D5, D6           |
| 60.16 | 051563    | Temperaturbegrenzer 95°C, orange          | D7 – D10         |
| 60.21 | 031336    | Drehknopf                                 |                  |
| 60.31 | 055578    | Thermorelais                              |                  |
| 65.00 | 067121    | Laderegler                                |                  |
| 65.11 | 067191    | Potentiometer                             |                  |
| 65.13 | 067122    | PTC-Fühler                                |                  |
| 65.20 | 067121    | Temp.Steck-Karte 200°C                    | D7 – D11         |
| 70.80 | 021297    | Zugentlastung                             |                  |
| 80.19 | 150592    | Kabelbaum mit Steckerleiste               |                  |

