




Mat. – Nr. – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 58 1122
 (de,en,fr,nl)
 58 1121
 (it,el,es,pt)

Kurzanleitung
 52 8844
 (de,en,fr,nl)
 52 8845
 (it,el,es,pt)

Montage- / Aufstell-
 anleitung
 52 0170

Zubehör:


Entkalker
 46 0038

Verlg. Aqua-Stop
 Kunststoffrohr 2,2 m
 Ablaufschl. 1,95 m
 SZ72010


Kupferrohr
 Ø 10 mm / 1,5 m
 WX459700


Messerkas.-Backbl.-
 Düse
 SZ72000

Silberglanzkassette
 WF578100




Mat. – Nr. – Konstante
3740





Mat. – Nr. – Konstante
3740



Mat. – Nr. – Konstante
3740

